

# DIE PASSENDEN BEHÄLTER FÜR IHR REGAL

**BITO**  
LAGERTECHNIK



[www.bito.com](http://www.bito.com)



# Die passenden Behälter für Ihr Regal

Dieses Dokument hilft Ihnen, durch den Einsatz des passenden Behälters die effizienteste Lagerflächennutzung zu erzielen



BITO ist eines der wenigen Unternehmen, die sowohl Regaltechnik als auch dazu passende Behälter selbst herstellen. Beide Systeme werden von uns optimal aufeinander abgestimmt und zu einem perfekten Gesamtsystem aus Regal und Behälter kombiniert. Wussten Sie, dass viele Unternehmen durch die Wahl des falschen Lagerguts bis zu 30% ihrer Lagerfläche ungenutzt lassen? Erst mit der Auswahl des für Sie passenden Behälters erhalten Sie eine max. effiziente

Lagerflächenausnutzung für Ihr Regal. Um dies zu verdeutlichen, sehen Sie auf den nachfolgenden Seiten die verschiedensten Behälterfamilien mit anschaulichen Grafiken. Dort wird auch aufgelistet, wie viele Behälter pro Fachboden platziert werden können. Je nach Anwendungsbedarf und Kundenwunsch lassen sich die Fachbodenregale mit den dafür idealen BITO Behältern ergänzen.

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Ihren Behälter in unserem Behälterkonfigurator individuell für Ihr Unternehmen zu gestalten: [www.mybitobox.com](http://www.mybitobox.com)

## Ideal, wenn ...

Sie für Produktions- oder Arbeitsabläufe wie Montage oder Versand verschiedene Kleinteile bereitstellen oder auf Lager vorhalten müssen.

Sie die Lagerung und Aufbewahrung vieler unterschiedlicher Kleinteile so effizient und platzsparend wie möglich in Ihre Abläufe integrieren wollen.

Sie Kleinteile über Kanban-Prozesse bereitstellen möchten, um die Lager- und Vorratshaltung so gering wie möglich zu halten und der Teilenachschub in diesem Prozess effizient durchgeführt werden soll.



| Beispielbild mit Behältertyp RK3109 |             |              |            | Beispielbilder mit Behälterbreite 117, 156, 234 mm          |                                                               |
|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                     |             |              |            |                                                             |                                                               |
|                                     |             |              |            |                                                             |                                                               |
|                                     |             |              |            |                                                             |                                                               |
| Fachbodentiefe<br>mm                | Behältertyp | Breite<br>mm | Höhe<br>mm | Anzahl Behälter auf einem<br>Fachboden der Länge<br>1000 mm | Anzahl Behälter auf einem Fachbo-<br>den der Länge<br>1300 mm |
| 300                                 | RK3109      | 117          | 90         | 8                                                           | 11                                                            |
|                                     | RK3209      | 234          | 90         | 4                                                           | 5                                                             |
|                                     | RK31509     | 156          | 90         | 6                                                           | 8                                                             |
|                                     | RK3214      | 234          | 140        | 4                                                           | 5                                                             |
| 400                                 | RK4108      | 117          | 80         | 8                                                           | 11                                                            |
|                                     | RK4109      | 117          | 90         | 8                                                           | 11                                                            |
|                                     | RK4208      | 234          | 80         | 4                                                           | 5                                                             |
|                                     | RK4209      | 234          | 90         | 4                                                           | 5                                                             |
|                                     | RK41509     | 156          | 90         | 6                                                           | 8                                                             |
|                                     | RK4214      | 234          | 140        | 4                                                           | 5                                                             |
| 500                                 | RK5109      | 117          | 90         | 8                                                           | 11                                                            |
|                                     | RK5209      | 234          | 90         | 4                                                           | 5                                                             |
|                                     | RK51509     | 156          | 90         | 6                                                           | 8                                                             |
|                                     | RK5214      | 234          | 140        | 4                                                           | 5                                                             |
| 600                                 | RK6109      | 117          | 90         | 8                                                           | 11                                                            |
|                                     | RK6209      | 234          | 90         | 4                                                           | 5                                                             |
|                                     | RK61509     | 156          | 90         | 6                                                           | 8                                                             |
|                                     | RK6214      | 234          | 140        | 4                                                           | 5                                                             |











| Beispielbild mit Behältertyp CTB31514 |             |              |            | Beispielbilder mit Behälterbreite 156 mm                       |                                                               |
|---------------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                       |             |              |            |                                                                |                                                               |
| Fachbodentiefe<br>mm                  | Behältertyp | Breite<br>mm | Höhe<br>mm | Anzahl Behälter auf<br>einem Fachboden der<br>Länge<br>1000 mm | Anzahl Behälter auf einem Fachbo-<br>den der Länge<br>1300 mm |
| 300                                   | CTB31514    | 156          | 140        | 6                                                              | 8                                                             |
|                                       | CTB31514SFC | 156          | 140        | 6                                                              | 8                                                             |
| 400                                   | CTB41514    | 156          | 140        | 6                                                              | 8                                                             |
|                                       | CTB41514SFC | 156          | 140        | 6                                                              | 8                                                             |

| Beispielbild mit Behältertyp PK3090 |             |              |            | Beispielbilder mit Behälterbreite 90, 136, 230 mm           |                                                               |
|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                     |             |              |            |                                                             |                                                               |
|                                     |             |              |            |                                                             |                                                               |
|                                     |             |              |            |                                                             |                                                               |
| Fachbodentiefe<br>mm                | Behältertyp | Breite<br>mm | Höhe<br>mm | Anzahl Behälter auf einem<br>Fachboden der Länge<br>1000 mm | Anzahl Behälter auf einem Fachbo-<br>den der Länge<br>1300 mm |
| 300                                 | PK3090      | 90           | 80         | 11                                                          | 14                                                            |
|                                     | PK3091      | 90           | 80         | 11                                                          | 14                                                            |
|                                     | PK3131      | 136          | 90         | 7                                                           | 9                                                             |
|                                     | PK3130      | 136          | 90         | 7                                                           | 9                                                             |
| 400                                 | PK4130      | 136          | 90         | 7                                                           | 9                                                             |
|                                     | PK4131      | 136          | 90         | 7                                                           | 9                                                             |
| 500                                 | PK351       | 230          | 115        | 4                                                           | 5                                                             |

| Beispielbild mit Behältertyp SK3522 |             |          |           |         | Beispielbilder mit Behälterbreite 150, 210, 313 mm    |                                                       |
|-------------------------------------|-------------|----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     |             |          |           |         |                                                       |                                                       |
|                                     |             |          |           |         |                                                       |                                                       |
|                                     |             |          |           |         |                                                       |                                                       |
| Fachboden-tiefe mm                  | Behältertyp | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Anzahl Behälter auf einem Fachboden der Länge 1000 mm | Anzahl Behälter auf einem Fachboden der Länge 1300 mm |
| 300                                 | SK2311      | 230      | 150       | 125     | 6                                                     | 8                                                     |
| 300 & 400                           | SK3521      | 350      | 210       | 145     | 4                                                     | 6                                                     |
|                                     | SK3522      | 350      | 210       | 200     | 4                                                     | 6                                                     |
| 500                                 | SK5031      | 500      | 313       | 145     | 3                                                     | 4                                                     |
|                                     | SK5032      | 500      | 313       | 200     | 3                                                     | 4                                                     |
|                                     | SK5033      | 500      | 313       | 300     | 3                                                     | 4                                                     |



# Eurostapelbehälter XL, KLT, BN und EMB

| Beispielbild mit Behältertyp XL64224<br>(Längseinlagerung)                         |           |             | Beispielbilder mit Behälterbreite 300, 400, 600 mm                                  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |             |    |    |
|                                                                                    |           |             |    |    |
| Beispielbild mit Behältertyp KLT64170<br>(Quereinlagerung)                         |           |             |                                                                                     |                                                                                       |
|  |           |             |    |    |
|                                                                                    |           |             |  |  |
| Fachbodentiefe mm                                                                  | Grundmass | Einlagerung | Anzahl Behälter auf einem Fachboden der Länge 1000 mm                               | Anzahl Behälter auf einem Fachboden der Länge 1300 mm                                 |
| 300                                                                                | 300 x 200 | Längs       | 5                                                                                   | 6                                                                                     |
|                                                                                    | 400 x 300 | Quer        | 2                                                                                   | 3                                                                                     |
| 400                                                                                | 600 x 400 | Quer        | 1                                                                                   | 2                                                                                     |
|                                                                                    | 400 x 300 | Längs       | 3                                                                                   | 4                                                                                     |
| 600                                                                                | 600 x 400 | Längs       | 2                                                                                   | 3                                                                                     |
|                                                                                    | 600 x 266 | Längs       | 3                                                                                   | 4                                                                                     |
|                                                                                    | 600 x 132 | Längs       | 7                                                                                   | 9                                                                                     |

\*Diverse Behälterhöhen von 80 mm bis 520 mm verfügbar!

